

Garant**DC.T 11T302, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCMT 11T302 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	SS

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä