

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7035-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä