

Garant**DC.T 11T308, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T308 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SM

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä