


**Garant****DNMG 110404, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 110404 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä