


Garant**DNMG 150604, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150604 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7035-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä