

**Garant****DNMG 150612, Laji: HB7035-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 150612 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 260 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SG
Laji	HB7035-1
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä