

**Garant****KNUX 160405L, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251032 HB7035-1
GTIN	4045197874313
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

KNUX 160405L HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Lastunmurtaja: 2,2 mm  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7035-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,5 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Lastunmurtaja	2,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä