

Garant**KNUX 160410R, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160410R HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Lastunmurtaja: 2,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1 mm
Laji	HB7035-1
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastunmurtaja	2,2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä