

**Garant****KNUX 160410L, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251038 HB7035-1
GTIN	4045197874351
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

KNUX 160410L HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Lastunmurtaja: 2,2 mm  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	1 mm
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7035-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastunmurtaja	2,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160410L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä