

Kierre Menotulkkirengas UNC-2A, Kierre: 4-40



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486301 4-40 |
| GTIN | 4045197228017 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin ANSI B1.2 mukaiset.

UNC = Unified national coarse thread.

Standardi:

ANSI B 1.1

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Kierre | 4-40 UNC |
| Kierrettä/ tuuma | 40 |
| Kalibrointi | L12 |
| Toleranssialue | A |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Kierretyyppi | UNC |
| Standardi | ANSI B 1.1 |
| Laatu | 2 |

Tuotetyyppi

Kierremenorengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 3 mm

028600 3

DAkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm

028640 100