

**Garant****RC.X 1204, Laji: HB7035-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260650 HB7035-1
GTIN	4045197874399
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

RC.X 1204 HB7035-1 lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä