


Garant**SCMT 09T304, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-käantöterä	SCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä