


**Garant****SCMT 09T308, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260744 HB7035-1 |
| GTIN         | 4045197874429   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

**Kuvaus**

SCMT 09T308 HB7035-1 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 120 - 350 m/min       |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,2 - 1,5 mm          |
| lastunmurtaja                   | SS                    |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm                |
| Laji                            | HB7035-1              |
| Koneistusehto                   | voimakkaasti hakkaava |
| Pääkäyttöalue                   | P                     |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Syöttö f                        | 0,05 - 0,2 mm/kierr,            |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | SCMT 09T308                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |