

**Garant****SCMT 09T308, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260763 HB7035-1
GTIN	4045197874436
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SCMT 09T308 HB7035-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7035-1

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SM

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä