

**Garant****SC.T 120404, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SC.T 120404 HB7035-1 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7035-1

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,

lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä