

Garant**SC.T 120408, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260766 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874450 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

SC.T 120408 HB7035-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7035-1

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| lastunmurtaja | SM |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Laji | HB7035-1 |
| Pääkäyttöalue | P |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 100 - 320 m/min |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | SCMT 120408 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |