


Garant**SNMG 120404, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120404 HB7035-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min

Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä