

Garant**SNMG 120404, Laji: HB7035-1****Tilastiedot**

Tilausnumero	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120404 HB7035-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä