


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

SNMG 120408 HB7035-1 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 6 mm
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min

Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä