

**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251324 HB7035-1
GTIN	4045197874504
Tuoteluokka	21G

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 9 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä