

Garant**SNMG 120412, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251226 HB7035-1
GTIN	4045197874511
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 120412 HB7035-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä