

Garant**SNMG 120412, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 9 mm
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
lastunmurtaja	SG
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä