

Garant**SNMG 150608, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251230 HB7035-1
GTIN	4045197874535
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 150608 HB7035-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
lastunmurtaja	SM

Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä