

Garant**SNMG 150612, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251232 HB7035-1
GTIN	4045197874542
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 150612 HB7035-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1

lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä