

**Garant****SNMG 150612, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 150612 HB7035-1 Nirkon säde: 1,2 mm  
Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 9 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	SG
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Laji	HB7035-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä