

Garant**SNMG 150616, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 150616 HB7035-1 Nirkon säde: 1,6 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 9 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SG
Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 9 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä