

**Garant****SNMG 190616, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 190616 HB7035-1 Nirkon säde: 1,6 mm  
Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7035-1
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö $f$	0,15 - 0,5 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä