

Putkikierre Hylkytulkkirengas, Kierre: G2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486250 G2
GTIN	2050001039002
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	A
Kierteen Ø	59,61 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierre	G2
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	hylkytulkki

Toleranssialue	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrehylyrengastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60