


Garant**SNMM 120412, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SR
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 120412

Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä