

**Garant****SNMM 150616, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMM 150616 HB7035-1 Nirkon säde: 1,6 mm  
Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Syöttö  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	2 - 12 mm
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
Syöttö $f$	0,4 - 1,2 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P

lastunmurtaja	SR
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä