


Garant**SNMM 190624, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMM 190624 HB7035-1 Nirkon säde: 2,4 mm
Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 12 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	2 - 12 mm
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	2,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
lastunmurtaja	SR

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMM 190624
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä