

**Garant****TCMT 110202, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260950 HB7035-1
GTIN	4045197874641
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 110202 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110202
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä