

**Garant****TC.T 110204, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260982 HB7035-1
GTIN	4045197874672
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

TC.T 110204 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Laji	HB7035-1

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä