

Garant**TCMT 16T304, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260956 HB7035-1
GTIN	4045197874696
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 16T304 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä