

**Garant****TCMT 16T308, Laji: HB7035-1****Tilastiedot**

Tilausnumero	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 16T308 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	HB7035-1

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä