



Jousivaaka, enimmäismittausalue: 30N



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 478900 30N |
| GTIN | 4045197208163 |
| Tuoteluokka | 42H |

Kuvaus

Malli:

Kestävä, kätevän muotoinen metallikotelo, vasaralakattu. Selkeäjakoinen asteikkotaulu, jossa on asteikot molempiin suuntiin mittaamista varten. Osoitin ja maksimiosoitin.

Käyttö:

Sähkötekniikan ja hienomekaniikan töihin, esim. relejousien kosketuspaineen asettamiseen, moottorien harjapaineen tarkastukseen ja veto- ja työntöjousien säätöön.

Tarkkuus:

$\pm 0,01 \times (\text{mittausala} + \text{mittausarvo})$.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|------------|
| Mittauskärjen pituus L | 48 mm |
| Mittausalue | 3 - 30 N |
| Asteikkotaulun Ø | 72 mm |
| asteikon jakoarvo | 0,5 N |
| Kalibrointi | K1 |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Tuotetyyppi | Jousivaaka |

Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F

027730 F