

Garant**TNMG 160404, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251542 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874740 |
| Tuoteluokka | 21G |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 100 - 320 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 5 mm |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Syöttö f | 0,2 - 0,5 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue | P |
| Laji | HB7035-1 |
| lastunmurtaja | SM |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |