

Garant**TNMG 160408, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TNMG 160408 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä