

**Garant****TNMG 160408, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

TN.G 160408 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 320 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min

Laji	HB7035-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä