

Garant**VBMT 160402, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160402 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	P

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160402
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä