

**Garant****VBMT 160404, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

VBMT 160404 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Pääkäyttöalue	P

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä