

Garant**VB.T 160404, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261232 HB7035-1
GTIN	4045197874825
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 160404 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Laji	HB7035-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä