

Garant**VBMT 160408, Laji: HB7035-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160408 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7035-1

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä