

Garant**VB.T 160408, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 160408 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,8 mm

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä