

Garant**VC.T 110302, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261364 HB7035-1
GTIN	4045197874856
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VCMT 110302 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7035-1
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä