

Garant**VC.T 110304, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 110304 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7035-1
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä