

Garant**VC.T 110304, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261454 HB7035-1
GTIN	4045197874870
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 110304 HB7035-1 Laji: HB7035-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 320 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Laji	HB7035-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 320 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM

Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä