

**Garant****VC.T 160408, Laji: HB7035-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261374 HB7035-1
GTIN	4045197874917
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VC.T 160408 HB7035-1 Laji: HB7035-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 350 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SS
Laji	HB7035-1

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä