

Garant**VNMG 160404, Laji: HB7035-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Laji	HB7035-1
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,08 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä