

**Garant****VNMG 160404, Laji: HB7035-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7035-1
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 320 m/min
lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä